

E10064




Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11510

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 30 x 18 x 35

Materiali PBT; PA

Materiale corpo PBT / PA

Materiale dado PA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Funzionamento 1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10064



Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: PA



Collegamento

