


E10083



Connettore femmina a cablare

SDOAT052--SFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Peso [g] 63,2

Dimensioni [mm] 48 x 30 x 65

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado PA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10083



Connettore femmina a cablare

SDOAT052--SFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: PG 9

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Ø 28 mm, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



Collegamento

