




Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	20 x 34 x 32
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		PA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10089



Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,5 mm²; Pressacavo: PG 7

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



Collegamento

