


# E10091



## Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico NPN

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 20 x 34 x 32

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado PA

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo  
Funzionamento 1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10091



## Connettore femmina a cablare

SDOAH042PLSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Pressacavo: PG 7

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



### Collegamento

