

E10094




Connettore femmina a cablare

SDOAH042ZDSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11510
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	36 x 20 x 31
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10094



Connettore femmina a cablare

SDOAH042ZDSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 7

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento

