

E10096




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040PLS0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10915
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		PUR
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10096



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040PLS0002E03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: PUR



Collegamento

