

E10098




Connettore femmina a cablare

SDOAH041PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11510

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 20 x 34 x 32

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado PA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10098



Connettore femmina a cablare

SDOAH041PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,5 mm²; Pressacavo: PG 7

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA



Collegamento

