



Connettore integrato

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 600 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 45,36

Filettatura da incasso 1/2" NPT

Materiali alluminio anodizzato

Materiale corpo alluminio, anodizzato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: alluminio, anodizzato; Contatti: dorato




E10103



Connettore integrato

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
GN =	verde
WH =	bianco