


E10105



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	26 x 26 x 60
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Collegamento elettrico - Presa		

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA




E10105



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0005E03

Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :	nero
BN =		marrone
BU =		blu