


# E10110



## Connettore integrato

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 O-ring

### Applicazione

Particolarità contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 600 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...100

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 45,5

Filettatura da incasso 1/2" NPT

Materiali alluminio anodizzato

Materiale corpo alluminio, anodizzato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10110



## Connettore integrato

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

### Collegamento elettrico


, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: alluminio, anodizzato; Contatti: dorato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =  
GN =  
RD =  
WH =

nero  
verde  
rosso  
bianco