


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040PLS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | 10...55 DC |
|-----------------------|-----|------------|

## Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...90 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

## Dati meccanici

|                 |      |              |
|-----------------|------|--------------|
| Dimensioni      | [mm] | 25 x 15 x 32 |
| Materiali       |      | PUR          |
| Materiale corpo |      | PUR          |
| Materiale dado  |      | PUR          |

## Osservazioni

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| Quantità |  | 1 pezzo |
|----------|--|---------|

## Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: PUR



# E10128



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040PLS0005E03

### Collegamento

