


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Materiali		TPU
-----------	--	-----

Materiale corpo		TPU
-----------------	--	-----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E10139



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu