


E10140



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10140



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005A

Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu