

E10141




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC004

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10141



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040MSS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu