


E10150



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -30...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 15 x 38

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10150



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BK =
BN =
BU =

Colori dei fili conduttori :

nero
marrone
blu