

E10158




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0002E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC615

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	65,4
Dimensioni	[mm]	26 x 15 x 38
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10158



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042MSS0002E03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu