




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| Tensione di esercizio | [V] | < 60 AC/DC |
| Classe di isolamento | | III |

Condizioni ambientali

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione | | IP 67 |

Dati meccanici

| | | |
|-----------------|------|-------------|
| Dimensioni | [mm] | 17 x 8 x 25 |
| Materiali | | PUR |
| Materiale corpo | | PUR |

Osservazioni


| | | |
|----------|--|---------|
| Quantità | | 1 pezzo |
|----------|--|---------|

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: A crimpare



E10196



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG030--S0002A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

| | |
|------|---------|
| BN = | marrone |
| BK = | nero |
| BU = | blu |