


E10212



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030MSS0005B03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [M] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10212



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030MSS0005B03

Collegamento



GN =	Colori dei fili conduttori :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rosso / nero
	rosso / bianco