


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG032--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65

Dati meccanici

Materiali	TPU trasparente
Materiale corpo	TPU, trasparente

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10218



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAG032--S0002A03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: A crimpare



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu