




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC004
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



E10249



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0002A03

Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu