

# E10251




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC001

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10251



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040ZDS0002A03

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



### Collegamento



BN =  
BK =  
BU =

Colori dei fili conduttori :  
marrone  
nero  
blu