


E10254



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 15 x 38

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10254



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005A03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu