


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Materiali	PUR
-----------	-----

Materiale corpo	PUR
-----------------	-----

Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato
----------------	-----------------------------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10257



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0005E03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BK = nero
BU = blu