E10259

Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11508

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	18 x 18 x 46
Materiali		PBT
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10259

Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA

Collegamento