




Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0005H07

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC015
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	18 x 54 x 82
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU

E10278



Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0005H07

Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm





Ripartitore centrale

ZDO4H055MSS0005H07

Collegamento



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu
verde
verde / giallo
grigio
bianco
giallo