


Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0010H09

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

10...30 DC

Classe di isolamento

II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso

[A]

4

Capacità di corrente totale

[A]

12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-15...80

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

18 x 54 x 100

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

Numero ingressi ripartitori centrali

6

E10281



Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0010H09

Tipo di connettore	M12
--------------------	-----

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	6 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 6 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10281



Ripartitore centrale

ZDO6H057MSS0010H09

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GN/YE =	verde / giallo
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo