

E10284




Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC051

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Uscite

Modello elettrico PNP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

