E10289

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG032--S0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Materiali		TPU trasparente
Materiale corpo		TPU, trasparente
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10289

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAG032--S0010A03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: A crimpare



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu