

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	17 x 10 x 26
Materiali	TPU trasparente
Materiale corpo	TPU, trasparente
Materiale dado	ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10292



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF032MSS0005A03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =
BK =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
nero
blu