

E10295




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10909

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, antiaderente

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

E10295




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002F03



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BK = nero
BU = blu