



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, antiaderente

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10296



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005F03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =
BK =
BU =

marrone
nero
blu