


E10334




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0010E02

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[M]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)		




E10334



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0010E02

Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :	nero
WH =		bianco