

E10346




Connettore a cablare

SSTA040MSSF0PG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11505
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PBT
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10346



Connettore a cablare

SSTA040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

