

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10354



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0005A03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu