


E10359



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 26 x 60

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado PA 6 GV

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA 6 GV




E10359



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGB030PLS0010E03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BU =		blu
GN/YE =		verde / giallo