

# E11414




## Cavo di collegamento

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC053

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale [A]	3

### Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

# E11414



## Cavo di collegamento

VDOAH032MSS0002H03STGH030MSS


### Osservazioni

Quantità

1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

