


Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65

Dati meccanici

Peso [g]	78
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo
-------------	---------------	-----------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

