


Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STA040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

