





Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0002H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC141

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E11486



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030MSS0002H03

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu