


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

## Dati meccanici

Dimensioni [mm]	18 x 10 x 27
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11490



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030MSS0005H03

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu