

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT127

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	180
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E11498



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0005E03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu