

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT128

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0010E03

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
BU =	marrone
	blu