

# E11511




## Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: EVC814

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

### Dati meccanici

Peso [g]	29,2
Dimensioni [mm]	20 x 20 x 46
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11511



## Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



### Collegamento

