


E11528



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 30,743

Filettatura da incasso M16 x 1,5

Materiali zinco pressofuso nichelato

Materiale corpo zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11528



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Collegamento elettrico

Cavo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco