


E11535



Connettore femmina a cablare

SDOAH030MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	25
Dimensioni	[mm]	35 x 20 x 30
Materiali		PBT
Materiale corpo		PBT
Materiale dado		PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11535



Connettore femmina a cablare

SDOAH030MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: C; Corpo: PBT; Fermo: PA



Collegamento

