

# E11540




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005C04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC527

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	197,6
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11540



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0005C04

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm;  
Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco