


E11550



Connettore a cablare

SSTGF030MSSFPKG



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	14,8
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11550



Connettore a cablare

SSTGF030MSSFPKG

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento fili: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Rivestimento cavo: Ø 3...5 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

