


E11551



Connettore a cablare

SSTGF040MSSFPG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	14,9
Dimensioni [mm]	12 x 12 x 35,5
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11551



Connettore a cablare

SSTGF040MSSFPG

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento fili: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Rivestimento cavo: Ø 3...5 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

