


Connettore femmina a cablare

SDOGF030MSSFKPG



Applicazione

Particolarità

contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Classe di isolamento

III

Capacità di corrente totale

[A]

4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Peso

[g]

17,2

Materiali

PA

Materiale corpo

PA

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

E11552



Connettore femmina a cablare


SDOGF030MSSFKPG

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura e avvvitamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento fili: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Rivestimento cavo: Ø 3...5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

