


Ripartitore a Y

T SPLITTER M12/2XUS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC113

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	4
Capacità di corrente totale	[A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	34,8
Materiali		PUR

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E11562



Ripartitore a Y

T SPLITTER M12/2XUS

Collegamento elettrico

Collegamento

